

2011年9月15日

株式会社リコー
広報室
東京都中央区銀座8-13-1
リコービル 〒104-8222
Tel : (03)6278-5228(直通)
Fax : (03)3543-8126
URL : <http://www.ricoh.co.jp/>

「GR DIGITAL III」用機能拡張ファームウェア第五弾をリリース

株式会社リコー(社長執行役員：近藤史朗)は、高画質コンパクトデジタルカメラ「GR DIGITAL III」(2009年8月発売)向け機能拡張ファームウェア第五弾を、2011年10月中旬にリリースいたします。

機能拡張ファームウェアは、お客様登録時のアンケート情報などを通じて、数多くのお客様からいただいたご意見・ご要望なども参考にさせていただきながら、すでにご愛用いただいている「GR DIGITAL III」に新しい機能や設定可能な項目等を増やすことで、さらに性能、使い勝手を向上させ、最新の機能にアップデートするものです。

「GR DIGITAL III」は、2009年8月の発売で、開放F値1.9の大口径レンズを搭載し、高い画質をコンパクトなボディで実現しています。

機能拡張ファームウェアおよび機能の使用説明書は、リコーウェブサイト上から無償でダウンロードしていただけます。なお、「GR DIGITAL III」に対する機能拡張ファームウェアの提供は、今回が最終となります。

【GR DIGITAL III 機能拡張ファームウェア 第五弾】

<拡張される機能>

1. 「コントラストブラケット」を追加

コントラスト設定を変更した3枚の画像を自動的に記録します。コントラストは、5段階で調整可能です。

2. ADJ.レバー設定の拡張

ADJ.レバーに任意の機能を5つ(現状4つ)割り当てることが可能になりました。割り当てた機能は、メニュー画面をショートカットし、ダイレクトに変更できます。

3. ISO [AUTO-HI] 設定機能追加

ISO [AUTO-HI] 時に、ISO上限設定切り替えおよびISO感度切り替えポイント(シャッタースピード)設定が可能になりました。

4. 「ハイコントラスト白黒」において周辺減光の設定機能追加

「ハイコントラスト白黒」において、周辺減光の調整が可能になりました。周辺減光は、OFF、弱、強から選択可能です。

5. メタルレンズキャップ GL-1(電源ボタンロック機構付き)への対応

2011年10月中旬発売の新規オプションであるメタルレンズキャップGL-1の電源ボタンロック機構に対応します。電源ボタンが押されてもロック機能が働くため、予期せずレンズが繰り出してしまうトラブルを防げます。

本件に関するお問い合わせ先

報道関係からのお問い合わせ先

株式会社リコー 広報室 Tel : 03-6278-5228 e-mail : koho@ricoh.co.jp

お客様からのお問い合わせ先

株式会社リコー お客様相談センター フリーダイヤル : 0120-000-475